

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M30X140

Artículo No.	01220.300.140
Marca	-
UBB	953351868963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035271
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Diseño técnico

