

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M30X200

Artículo No.	01220.300.200
Marca	-
UBB	953351869383
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035325
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	200 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	200
P	3.5
s	46

### Diseño técnico

