

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M33X160

Artículo No.	01220.330.160
Marca	-
UBB	954351336654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035424
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	50

Diseño técnico

