

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M36X180

Artículo No.	01220.360.180
Marca	-
UBB	953351869870
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035523
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	180
P	4
s	55

Diseño técnico

