


## Conjunto estructural para fijación EN 15048 Acero Cincado 8.8/8 M16X110



Artículo nr.	01222.160.110
Marca	-
UBB	500574453196
UNSPSC	31161620
EAN	8715494305952
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L)	110
Info	Permitido solamente en paquetes completos.
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	4014/4032
EN	15048

### Especificación técnica

P	2
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
k	10
m (max.)	14.8
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
s	24
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44

### Diseño técnico

