

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M20X75

Artículo No.	01224.200.075
Marca	-
UBB	500648277316
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233393
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	75 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Diseño técnico

