FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X35

Artículo No.	01226.080.035
Marca	-
UBB	500571900066
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282444
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	35 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Diseño técnico



L (mm)	35
P	1.25
s	13