



Tornillo cabeza hexagonal MEF ISO 8765 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M18X1,50X100

Artículo No.	01241.180.100
Marca	-
UBB	951351591841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039705
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica extra fina

Normas

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	1.5
s	27

Diseño técnico

