

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M18

Artículo No.	01320.180.001
Marca	-
UBB	950355018579
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042927
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

Diseño técnico

