

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M3

Artículo No.	01321.030.001
Marca	-
UBB	951355017736
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406828
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO 4032

Especificación técnica

d-D	M3
m (max.)	2.4
P	0.5
s	5.5

Diseño técnico

