

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M12

Artículo No.	01321.120.001
Marca	-
UBB	950355965506
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406880
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032
-----	------

Especificación técnica

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Diseño técnico

