

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M27

Artículo No.	01321.270.001
Marca	-
UBB	951355379268
UNSPSC	31161727
EAN	8715493850484
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ISO 4032

Especificación técnica

d-D	M27
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Diseño técnico

