FABORY

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado a negro |8| M24

Artículo No.	01326.240.001
Marca	-
UBB	951355342464
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407177
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Clase	|8|
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Diseño técnico

