

## Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M8X1,00

Artículo No.	01330.080.100
Marca	-
UBB	950355019239
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174054
Env. de 250	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina

### Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

### Especificación técnica

d-D	M8
m	6.5
P	1
s	13

### Diseño técnico

