

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M12X1,00 (≠DIN)

Artículo No.	01330.120.100
Marca	-
UBB	500621733368
UNSPSC	31161727
EAN	8715494503945
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M12
m	10
P	1
s	19

Diseño técnico

