

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M18X1,50

Artículo No.	01330.180.150
Marca	-
UBB	950355290988
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174146
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Diseño técnico

