

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M5

Artículo No.	01336.050.001
Marca	-
UBB	500571891802
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282079
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificación técnica

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Diseño técnico

