

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc |8| M6

Artículo No.	01336.060.001
Marca	-
UBB	500571891984
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282086
Env. de 2000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificación técnica

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Diseño técnico

