

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M22

Artículo No.	01336.220.001
Marca	-
UBB	500571892719
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282161
Env. de 125	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificación técnica

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Diseño técnico

