

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M36

Artículo No.	01336.360.001
Marca	-
UBB	500571893139
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282208
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Diseño técnico

