

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M4

Artículo No.	01337.040.001
Marca	-
UBB	500611918425
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421355
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032
-----	------

Especificación técnica

d-D	M4
m (max.)	3.2
P	0.7
s	7

Diseño técnico

