

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 8 M16

Artículo No.	01337.160.001
Marca	-
UBB	500611919175
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421423
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica

Normas

ISO 4032

Especificación técnica

d-D	M16
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Diseño técnico

