FABORY

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M27

Artículo No.	01337.270.001
Marca	-
UBB	500611919415
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421454
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032

Especificación técnica

d-D	M27
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Diseño técnico

