

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M22X1,50

Artículo No.	01340.220.150
Marca	-
UBB	950355300969
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407337
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica fina

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M22
m	18
P	1.5
s	32

Diseño técnico

