FABORY

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M8X75

Artículo No.	01400.080.075
Marca	-
UBB	950351187774
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408143
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	75 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica
Info	Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

tolerancia de rosca
6H.ISO métrico

FABORY

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Diseño técnico