FABORY

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M30X100

Artículo No.	01400.300.100
Marca	-
UBB	950351198250
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409676
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica
Info	Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

tolerancia de rosca
6H.ISO métrico

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Diseño técnico