



Structural assembly set
ISO metric thread EN 15048
Acero Galvanizado caliente
8.8/8 M20X65

Artículo No.	01405.200.065
Marca	-
UBB	500574460852
UNSPSC	31161620
EAN	8715494283960
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	65 mm
Clase	8.8/8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Galvanizado caliente
Rosca	Métrica

Info

Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas

Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

(normas hEN)
deben utilizarse
para este fin. Los
ensamblajes de
tornillos estructurales
no precargados
de acuerdo con la
norma EN 15048-1
cumplen con la
CPR.El fabricante
de los componentes
está certificado
por la CE para
su producción.En
comparación con los
pernos 'comunes'
ISO 4014/4017
(anteriormente
DIN 931/933) y
las tuercas ISO
4032 (DIN 934),
los pernos y
tuercas de acuerdo
con EN 15048
están marcados
adicionalmente
con 'SB' (Pernos
estructurales), y
se proporciona el
embalaje con la
marca CE.Tornillos
y tuercas están
envasados juntos
en cajas selladas.Se
dispone de una
Declaración de
Desempeño
(DdP).ISO métrico

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Diseño técnico

