

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 9/16X3.1/2

Artículo No.	02420.142.088
Marca	-
UBB	950351277948
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426031
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	9/16 Inch
Longitud	3.1/2 Inch
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	12

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificación técnica

F	0.8125
H	0.359375
LT (min.): L6 Inch	1.625
LT (min.): L≤6 Inch	1.375

Diseño técnico

