

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Cincado Gr.5 1 Inch X4.1/2

Artículo No.	02420.254.114
Marca	-
UBB	950351283136
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426789
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 Inch
Longitud	4.1/2 Inch
Clase	Gr.5
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	8

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificación técnica

F	1.5
H	0.609375
LT (min.): L6 Inch	2.5
LT (min.): L≤6 Inch	2.25

Diseño técnico

