

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M12X55

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 04100.120.055          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 953351759493           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492114556          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                      | M12                                                                                 |
| Longitud                      | 55 mm                                                                               |
| Clase                         | 10.9                                                                                |
| Características de conducción | Hexagon                                                                             |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal                                                                    |
| Material                      | Acero                                                                               |
| Dirección del hilo            | Derecha                                                                             |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento                                                                   |
| Rosca                         | Métrica                                                                             |
| Info                          | Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. |


### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

### Especificación técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36  |
| b (min.): L200mm          | 49  |
| b (min.): L≤125mm         | 30  |
| d-D                       | M12 |
| k                         | 7.5 |

### Diseño técnico



|        |      |
|--------|------|
| L (mm) | 55   |
| P      | 1.75 |
| s      | 19   |