

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M12X60/S=19

Artículo No.	04104.120.060
Marca	-
UBB	953351909064
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175440
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	60 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

### Diseño técnico



k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

**FABORY**