

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M12X110/S=19

Artículo No.	04104.120.110
Marca	-
UBB	953351909551
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175549
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	110 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Diseño técnico



k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

FABORY