

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M6X50

Artículo No.	04105.060.050
Marca	-
UBB	500505620111
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438919
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4

Diseño técnico



L (mm)	50
P	1
S	10

FABORY