FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X45

Artículo No.	04105.080.045
Marca	-
UBB	500505560218
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439008
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	45 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Diseño técnico



L (mm)	45
P	1.25
s	13