

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M8X60

Artículo No.	04105.080.060
Marca	-
UBB	500505560473
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439039
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	60 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3

Diseño técnico



L (mm)	60
P	1.25
S	13

FABORY