

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M10X100

Artículo No.	04105.100.100
Marca	-
UBB	500505561380
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439190
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	100 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

### Diseño técnico



k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

**FABORY**