FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45

Artículo No.	04105.120.045
Marca	-
UBB	500505561539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439244
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	45 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Diseño técnico



k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

FABORY