

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M14X50

Artículo No.	04105.140.050
Marca	-
UBB	500505562370
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439381
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14

Diseño técnico



k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

FABORY