

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X65

Artículo No.	04105.160.065
Marca	-
UBB	500575130413
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313995
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	65 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


### Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

### Diseño técnico



k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

**FABORY**