

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X130

Artículo No.	04105.160.130
Marca	-
UBB	500505564194
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439572
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	130 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Diseño técnico



k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

FABORY