

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X150

Artículo No.	04105.160.150
Marca	-
UBB	500505564350
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439596
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	150 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


### Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

### Diseño técnico



k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

**FABORY**