

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X160

Artículo No.	04105.160.160
Marca	-
UBB	500505564434
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439602
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	160 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.


Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16

Diseño técnico



k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

FABORY