

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M20X100

Artículo No.	04105.200.100
Marca	-
UBB	500505564848
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439671
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	100 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Diseño técnico



k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

FABORY