

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M20X160

Artículo No.	04105.200.160
Marca	-
UBB	500505565183
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440417
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	160 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20

Diseño técnico



k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

FABORY