

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X40

Artículo No.	04108.060.040
Marca	-
UBB	955351407437
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849549
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	40 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40

Diseño técnico



P

1

s

10