

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X50

Artículo No.	04108.060.050
Marca	-
UBB	955351407502
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849556
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50

Diseño técnico



P

1

s

10