FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X60

Artículo No.	04108.060.060
Marca	-
UBB	955351407684
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849563
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Clase	12.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Diseño técnico



P	1
s	10