

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M8X50

Artículo No.	04108.080.050
Marca	-
UBB	955351407841
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849587
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	50 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50

Diseño técnico



P 1.25

s 13