FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M10X50

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 04108.100.050 |
| Marca | - |
| UBB | 955351408344 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715493849631 |
| Env. de 100 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 50 mm |
| Clase | 12.9 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica |
| Info | Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. |


## Normas

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |

## Diseño técnico



| | |
|---|---|
| L (mm) | 50 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |