

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M14X50

Artículo No.	04108.140.050
Marca	-
UBB	955351409821
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849785
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	50 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

### Diseño técnico



L (mm) 50

P 2

s 22